

Garant

eco držač za tokarenje, kratki, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16/06 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251904 16/06
GTIN	4045197651099
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: PWLNR/L 1620X06

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: WN.. 0604..

Funkcionalna širina L₄: 25 mm

Duljina glave L₁: 30 mm

Ukupna duljina L: 77 mm

Podložna pločica: 259031 9

Tehnički opis

Veličina pločice	6 mm
ISO kod držača	PWLNR/L 1620X06
Duljina glave L ₁	30 mm
Veličina drške	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0604..

Podložna pločica	259031 9
Koljenasta poluga	259015 6
Opruga	259046 2
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 4
Ukupna duljina L	77 mm
Primjena	desno
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za koljenastu polugu tip 4	259018 4
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Koljenasta poluga tip 6	259015 6
Precizni bit za Sechskant, drška E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Podložna pločica tip 9	259031 9
Opruga tip 2	259046 2