

HOLEX®
DNMG 110408 Set od 10 komada, Vrsta: HBX130

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250803 HBX130
GTIN	4045197663535
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 110408 Set od 10 komada HBX130 Vrsta: HBX130

Lomač odvojenih čestica: MM

 Dubina reza a_p : 1 - 5 mm

 Posmak f : 0,1 - 0,5 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	MM
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	1 - 5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Glavna primjena	M
Vrsta	HBX130

Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Seriya	Bušeća šipka
Seriya	eco-QT-/ eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	QuickTurn držač za tokarenje
Seriya	Rezna glava
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110408
Broj zamjena/oštrica	4
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno