

**CCMT 060204, Vrsta: SP4019****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260181 SP4019
GTIN	2050001938978
Razred artikla	28A

Opis

CCMT 060204 SP4019 Vrsta: SP4019
Lomač odvojenih čestica: 73
Dubina reza a_p : 0,2 - 5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 440 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 440 m/min
Glavna primjena	UNI
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Dubina reza a_p	0,2 - 5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	73
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	SP4019

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje