

**CC.T 060202, Vrsta: CA510**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260192 CA510
GTIN	4960664696451
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 450 m/min
Lomač odvojenih čestica	GK
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje