

**VNMG 160404, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251752 CA510
GTIN	4960664700066
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 590 m/min
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PQ
Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje