

**HOLEX®****VNMG 160404 Set od 10 komada, Vrsta: HBX020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251832 HBX020
GTIN	4045197665119
Razred artikla	22D

**Opis**

VNMG 160404 Set od 10 komada HBX020 Vrsta: HBX020

Lomač odvojenih čestica: PM

Dubina reza  $a_p$ : 0,75 - 3,5 mmPosmak  $f$ : 0,08 - 0,45 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 300 m/min**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	PM
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 300 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Dubina reza $a_p$	0,75 - 3,5 mm
Posmak $f$	0,08 - 0,45 mm/okr
Vrsta	HBX020

Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Seriya	Eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Rezna glava
Seriya	Bušeća šipka
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	4
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno