

**VNMG 160404, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251752 CA6525
GTIN	4960664513208
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	MQ
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje