

HOLEX®**VNMG 160404 Set od 10 komada, Vrsta: HBX130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251832 HBX130
GTIN	4045197665133
Razred artikla	22D

Opis

VNMG 160404 Set od 10 komada HBX130 Vrsta: HBX130

Lomač odvojenih čestica: MM

Dubina reza a_p : 0,75 - 4 mmPosmak f : 0,08 - 0,35 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza a_p	0,75 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	MM
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Posmak f	0,08 - 0,35 mm/okr
Glavna primjena	M
Vrsta	HBX130

Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Seriya	Eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Rezna glava
Seriya	Bušeća šipka
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	4
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno