


**DNMG 150612, Vrsta: CA6525**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250798 CA6525
GTIN	4960664471751
Razred artikla	25E

**Opis**

DNMG 150612 CA6525 Vrsta: CA6525  
 Lomač odvojenih čestica: MS  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,7 - 4 mm  
 Posmak  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 220 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	MS
Posmak $f$	0,1 - 0,35 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 220 m/min
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Kutni radijus	1,2 mm
Dubina reza $a_p$	0,7 - 4 mm

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje