

**WNMG 080404, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252012 CA6525
GTIN	4960664513222
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MQ
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje