

**WNMG 080408 Wiper, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 252015 CA510 |
| GTIN | 4960664700592 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Posmak f | 0,06 - 0,42 mm/okr |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 80 - 450 m/min |
| Glavna primjena | P |
| Lomač odvojenih čestica | WP |
| Dubina reza a_p | 0,3 - 1,2 mm |
| Vrsta | CA510 |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080408 |
| Broj zamjena/oštrica | 6 |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje