

**WNMG 080408, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252014 CA510
GTIN	4960664700370
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080408 CA510 Vrsta: CA510
Lomač odvojenih čestica: HQ
Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Posmak f : 0,07 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 450 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,07 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	HQ
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Vrsta	CA510

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje