

**WNMG 080404, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252012 CA510
GTIN	4960664700363
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Lomač odvojenih čestica	HQ
Glavna primjena	P
Posmak f	0,07 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje