

**WNMG 080408, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252014 CA6525
GTIN	4960664513239
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080408 CA6525 Vrsta: CA6525
Lomač odvojenih čestica: MQ
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Lomač odvojenih čestica	MQ
Vrsta	CA6525

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje