

**Držać za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
25/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260339 25/11
GTIN	4960664579662
Razred artikla	25U

Opis**Izvedba:**

Žlijebovi vaporizirani za poboljšano odvođenje odvojenih čestica, smanjena sklonost vibracijama, stabilna obrada.

Unutarnje hlađenje: da

Ø drške D_s : 25 mm

ISO kod držača: A25S SDUCR/L11

Kut rezne oštrice κ : 93 stupanj

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 11T3..

Minimalni Ø predbušenja D_{min} : 32 mm

Udaljenost vrha od osi: 19 mm

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	269022 3
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	32 mm
Udaljenost vrha od osi	19 mm
ISO kod držača	A25S SDUCR/L11
Duljina izboja L_1	125 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina L_2	24 mm

Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D _s	25 mm
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Standard	DIN 8024
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Stezni vijak tip 3	269022 3
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Stezni vijak	269406