

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260339 12/07
GTIN	4960664579549
Razred artikla	25U

Opis**Izvedba:**

Žlijebovi vaporizirani za poboljšano odvođenje odvojenih čestica, smanjena sklonost vibracijama, stabilna obrada.

Unutarnje hlađenje: da

Ø drške D_s : 12 mm

ISO kod držača: A12M SDUCR/L07

Kut rezne oštrice κ : 93 stupanj

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 0702..

Minimalni Ø prebušenja D_{min} : 16 mm

Udaljenost vrha od osi: 9,7 mm

Tehnički opis

Minimalni Ø prebušenja D_{min}	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Veličina pločice	7 mm
Udaljenost vrha od osi	9,7 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	269022 4
Duljina izboja L_1	60 mm
ISO kod držača	A12M SDUCR/L07
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L_2	11 mm

Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D _s	12 mm
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Standard	DIN 8024
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Stezni vijak tip 4	269022 4
Stezni vijak	269407
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500