

Garant**Set držača za unutarnje tokarenje HSS, desno****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260334
GTIN	4045197653055
Razred artikla	29W

Tehnički opis

ISO kod držača	AH0810H SDUCR/L07
ISO kod držača	AH1012K SDUCR/L07
ISO kod držača	AH1216M SDUCR/L07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Stezna visina L ₂	9 mm
Stezna visina L ₂	11 mm
Stezna visina L ₂	15 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	12,5 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	15,5 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	19,5 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm

Duljina glave L ₁	22 mm
Duljina glave L ₁	28 mm
Duljina glave L ₁	36 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Širina vrata L ₄	8 mm
Širina vrata L ₄	10 mm
Širina vrata L ₄	12 mm
Korisna dubina T	5 mm
Korisna dubina T	5 mm
Korisna dubina T	5 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeća šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Držac za unutarnje tokarenje HSS Ø drške / veličina pločice 1012/07 mm	260332 1012/07
Držac za unutarnje tokarenje HSS Ø drške / veličina pločice 8/07 mm	260332 8/07
Držac za unutarnje tokarenje HSS Ø drške / veličina pločice 1216/07 mm	260332 1216/07
Držac za unutarnje tokarenje HSS Ø drške / veličina pločice 0810/07 mm	260332 0810/07

