

**SNMG 150612, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251363 CA510
GTIN	4960664698783
Razred artikla	25E

**Opis**

SNMG 150612 CA510 Kutni radijus: 1,2 mm  
Vrsta: CA510  
Lomač odvojenih čestica: PH  
Dubina reza  $a_p$ : 1 - 10 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 450 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	PH
Kutni radijus	1,2 mm
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,25 - 0,8 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	1 - 10 mm
Vrsta	CA510

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 450 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje