

**SNMG 120408, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251254 CA510
GTIN	4960664698615
Razred artikla	25E

Opis

SNMG 120408 CA510 Kutni radijus: 0,8 mm
 Vrsta: CA510
 Lomač odvojenih čestica: PS
 Dubina reza a_p : 1 - 4 mm
 Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 450 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	1 - 4 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PS
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	CA510

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje