

**WNMG 080412, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252116 CA510
GTIN	4960664700493
Razred artikla	25E

**Opis**

WNMG 080412 CA510 Vrsta: CA510

Lomač odvojenih čestica: PS

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Posmak  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 450 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,15 - 0,6 mm/okr
Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 450 m/min
Lomač odvojenih čestica	PS
Dubina reza $a_p$	1 - 3,8 mm

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje