

**WN.G 080404, Vrsta: CA510**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252112 CA510
GTIN	4960664700479
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PS
Dubina reza a_p	1 - 3,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje