



WN. G 080408, Vrsta: CA6525



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252114 CA6525
GTIN	4960664472338
Razred artikla	25E

Opis

WN. G 080408 CA6525 Vrsta: CA6525

Lomač odvojenih čestica: MS

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,8 - 4 mm

Posmak f : 0,1 - 0,35 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	MS
Dubina reza a_p	0,8 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Kutni radijus	0,8 mm

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje