

**WNMG 080412 Wiper, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252117 CA510
GTIN	4960664700417
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Posmak f	0,14 - 0,55 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Lomač odvojenih čestica	WQ
Kutni radijus	1,2 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje