

**WNMG 080416, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252118 CA510
GTIN	4960664700509
Razred artikla	25E

**Opis**

WNMG 080416 CA510 Vrsta: CA510

Lomač odvojenih čestica: PS

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 1 - 3,8 mmPosmak  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 450 m/min**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 450 m/min
Posmak $f$	0,15 - 0,6 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PS
Glavna primjena	P
Kutni radijus	1,6 mm
Dubina reza $a_p$	1 - 3,8 mm

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080416
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje