

**WNMG 080408 Wiper, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252115 CA510
GTIN	4960664700400
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,14 - 0,55 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	WQ
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 450 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje