

Garant**TNMG 160404, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251542 HB7020
GTIN	4045197699589
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SM
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje