

**TNMG 160404, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251472 CA6525
GTIN	4960664513185
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 220 m/min
Lomač odvojenih čestica	MQ
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje