

Garant**DC.T 11T304, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260359 HB7020
GTIN	4045197699442
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	SS
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje