

Garant**DC.T 11T302, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260356 HB7020
GTIN	4045197699435
Razred artikla	21G

Opis

DCMT 11T302 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SS
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje