

HOLEX**Produžetak za narezno svrdlo s unutarnjim hlađenjem, Tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338435 2
GTIN	4067263109594
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

- Duga odn. preduga verzija.
- **Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.**
- **Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.**
- **Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.**

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

Produžetak $\varnothing D_3$	6 mm
za duljinu pritezanja l_1	23 mm
za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 371	M3
Produžetak K_2	4,9 mm
Produžetak L_2	60 mm
za četverokut K_1	2,7 mm
Produžetak L_3	130 mm

za navojni \varnothing svrdla d_1 DIN 374/376	M4,5 – M5
za \varnothing drške s navojem d_2	3,5 mm
Produžetak $\varnothing D_4$	7,5 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Produžetak