

**TNMG 160408, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251474 CA6525
GTIN	4960664513192
Razred artikla	25E

**Opis**

TNMG 160408 CA6525 Vrsta: CA6525  
Lomač odvojenih čestica: MQ  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 220 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	MQ
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 220 m/min
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	M
Vrsta	CA6525

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje