

**HOLEX****Produžetak za narežno svrdlo s unutarnjim hlađenjem, Tip: 12L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338435 12L
GTIN	4067263110484
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

- Duga odn. preduga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže urezник ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

**Upotreba:**

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

**Napomena:**

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

**Tehnički opis**

za $\varnothing$ drške s navojem $d_2$	16 mm
Produžetak $\varnothing D_3$	16 mm
za navojni $\varnothing$ svrdla $d_1$ DIN 374/376	M20
za duljinu pritezanja $l_1$	41 mm
Produžetak $\varnothing D_4$	22 mm
za četverokut $K_1$	12 mm
Produžetak $L_2$	90 mm

Produžetak L <sub>3</sub>	330 mm
Produžetak K <sub>2</sub>	12 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Produžetak