

Garant**DC.T 070202, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260449 HU7310 |
| GTIN | 4045197669322 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Glavna primjena | N |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 350 - 600 m/min |
| Posmak f | 0,05 - 0,5 mm/okr |
| Kutni radijus | 0,2 mm |
| Lomač odvojenih čestica | AM |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Dubina reza a_p | 0,1 - 4 mm |
| Vrsta | HU7310 |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Fina/gruba obrada | Gruba obrada |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Rezni materijal | HM |
| Prevlaka | bez prevlake |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCGT 070202 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Tolerancija | G |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |