


**WN. G 080408, Vrsta: CA125P**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252114 CA125P
GTIN	4960664024476
Razred artikla	25E

## Tehnički opis

Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta	CA125P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 320 m/min
Posmak $f$	0,15 - 0,6 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	6
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WN. G 080408
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,8 mm

Lomač odvojenih čestica	PMG
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje