

**DCMT 070204, Vrsta: CA125P**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260483 CA125P
GTIN	4960664018079
Razred artikla	25E

## Tehnički opis

Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 260 m/min
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Vrsta	CA125P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr

Lomač odvojenih čestica	GK
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje