


**CNMM 160616, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 250498 CA115P |
| GTIN           | 4960664043095 |
| Razred artikla | 25E           |

**Tehnički opis**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Rezni materijal                   | Tvrđi metal (HM)  |
| Kutni radijus                     | 1,6 mm            |
| Dubina reza $a_p$                 | 1 - 11 mm         |
| Lomač odvojenih čestica           | PX                |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 170 - 380 m/min   |
| Fina/gruba obrada                 | gruba obrada      |
| Vrsta                             | CA115P            |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | CNMM 160616       |
| Posmak $f$                        | 0,25 - 0,9 mm/okr |
| Glavna primjena                   | P                 |
| Broj zamjena/oštrica              | 4                 |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano      |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje