

**DNMG 150604, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250696 CA115P
GTIN	4960664041862
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Vrsta	CA115P
Lomač odvojenih čestica	PQ
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje