


**DNMG 150616, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250894 CA115P
GTIN	4960664040858
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1 - 5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 380 m/min
Glavna primjena	P
Kutni radijus	1,6 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	gruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150616
Lomač odvojenih čestica	PH
Broj zamjena/oštrica	4
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Vrsta	CA115P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje