


**SNMG 150612, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251363 CA115P
GTIN	4960664041176
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 380 m/min
Posmak f	0,3 - 1 mm/okr
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	8
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 150612
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	PH
Dubina reza a_p	1 - 11 mm
Vrsta	CA115P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje