


**WN. G 080408, Vrsta: CA115P**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252114 CA115P
GTIN	4960664046409
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta	CA115P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WN. G 080408
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	PMG
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Fina/gruba obrada	fina obrada

Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje