

**VNMG 160404, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251752 CA115P
GTIN	4960664042159
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	PQ
Glavna primjena	P
Vrsta	CA115P
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje