

**WNMG 080408 Wiper, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252115 CA115P
GTIN	4960664044276
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	WQ
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,14 - 0,55 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	6
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080808
Vrsta	CA115P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje