

**DCMT 11T302, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260488 CA115P
GTIN	4960664045839
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	GK
Vrsta	CA115P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 340 m/min
Tolerancija	M

Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje