


**TNMG 160404, Vrsta: KW10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251582 KW10
GTIN	4960664220847
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	AH
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 400 m/min
Glavna primjena	N
Dubina reza a_p	1 - 4 mm
Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	KW10
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje