

**DC.T 11T304, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260386 CA6525
GTIN	4960664589258
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 11T304 CA6525 Vrsta: CA6525
Lomač odvojenih čestica: MQ
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 140 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Lomač odvojenih čestica	MQ

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje