



## LED baterijski reflektor, Prihvat snaga: 39



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081285 39
GTIN	5708997362051
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

Robusni LED reflektor s aluminijskim kućištem otpornim na udarce i zaštitnim gumenim rubom.

- **Mekano svjetlo, s malo sjene, nezasljepljujuće, s neznatnim razvijanjem topline.**
- **Velika snaga svjetlosti, niska potrošnja energije.**
- **Odobreno za primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.**

**NOVA „For Life“ baterijski reflektor** s integriranom ručkom za nošenje i funkcijom prigušivanja u 5 stupnjeva.

- **Novi, ažurirani dizajn s vrlo učinkovitim Multi-LED diodama.**
- **Nova OPTILight-Funktion za optimizirani svjetlosni učinak i superiorno trajanje svjetla.**
- **Kompaktan i izdržljiv za zahtjevna radna okruženja.**

Zahvaljujući dualnom sustavu može se koristiti kao akumulatorski reflektor, ali i s kabelom za napajanje.

#### Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje punjač.

### Tehnički opis

Vrsta baterije	Litij-ionska
Ukupna visina	275 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Jakost svijetlosti	600 - 6000 lm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prihvat snaga	39 W
Ukupna duljina	275 mm
Ukupna širina	92 mm