

**TNMG 160404, Vrsta: SW05****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251582 SW05
GTIN	4960664629886
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	Ti
Lomač odvojenih čestica	MU
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Vrsta	SW05
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje