

**DC.T 070204, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260382 CA510
GTIN	4960664697557
Razred artikla	25E

**Opis**

DC.T 070204 CA510 Vrsta: CA510

Lomač odvojenih čestica: HQ

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPosmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 140 - 450 m/min**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	140 - 450 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	HQ
Glavna primjena	P

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje