

**TNMG 160408, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251583 CA510
GTIN	4960664699209
Razred artikla	25E

Opis

TNMG 160408 CA510 Vrsta: CA510
Lomač odvojenih čestica: PS
Dubina reza a_p : 1 - 4,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 450 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Dubina reza a_p	1 - 4,5 mm
Lomač odvojenih čestica	PS
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	CA510

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje