


**HELIGRIP rezni umetci, IC830, Širina utora w / polumjer kuta R: 5/0,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273411 5/0,8
GTIN	7291075488449
Razred artikla	26C

Opis**Izvedba:**

Optimizirano stvaranje čestica i upravljanje česticama.

Upotreba:

Za aksijalno i radijalno ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje, aksijalno ubadanje i unutarnju obradu. (HELIGRIP umetci za rezanje za aksijalnu obradu kompatibilni samo s HFHR držačem).

Odgovara:

Držač oštrice br. 273766 – 273768.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kutni radijus R	0,8 mm
INSL	19 mm
Posmak f glodanje	0,23 - 0,35 mm/okr
Tolerancija širine utora w	0,05 mm
Dubina reza a_p	1 - 3 mm
Širina utora w	5 mm

Posmak f ubadanje	0,11 - 0,21 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Lomač odvojenih čestica	T
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Vrsta	IC830
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje